




PRESTIGE Series

DG 30

Dim. d'ingombro
Overall dimension
Dim. D'encombremet
Dimensiones

410x460x420 h

Dimensioni camera
Size of the chamber
Dim. de la chambre
Dim. de la càmara

310x350x190 h

Barra saldante
Sealing bar
Barre de soudure
Barra soldante

mm 300

Pompa del vuoto
Vacuum pump
Pompe du vide
Bomba de vacío

Q= 8/9.6 m³h-OIL

Sistema di Saldatura
Sealing System
Système de Soudure
Sistema de Soldadura


**Impulso Membrana
Impulse Diaphragm**

Peso
Weight
Poids
Peso

Kg 38




Assorbimento
Absorption
Absorption
Consumo

W 550



230 V/50-60 Hz

INOX | CE

DG 35

Dim. d'ingombro
Overall dimension
Dim. D'encombremet
Dimensiones

460x500x420 h

Dimensioni camera
Size of the chamber
Dim. de la chambre
Dim. de la càmara

360x400x190 h

Barra saldante
Sealing bar
Barre de soudure
Barra soldante

mm 350

Pompa del vuoto
Vacuum pump
Pompe du vide
Bomba de vacío

Q= 8/9.6 m³h-OIL

Sistema di Saldatura
Sealing System
Système de Soudure
Sistema de Soldadura


**Impulso Membrana
Impulse Diaphragm**

Peso
Weight
Poids
Peso

kg 42



Assorbimento
Absorption
Absorption
Consumo


W 650



230 V/50-60 Hz

INOX | CE

DG 40

Dim. d'ingombro
Overall dimension
Dim. D'encombremet
Dimensiones

510x560x450 h

Dimensioni camera
Size of the chamber
Dim. de la chambre
Dim. de la càmara

410x450x220 h


Barra saldante
Sealing bar
Barre de soudure
Barra soldante

mm 400

230 V/50-60 Hz

INOX | CE

ROHS




**Impulso Membrana
Impulse Diaphragm**

Peso
Weight
Poids
Peso

Kg 62

Assorbimento
Absorption
Absorption
Consumo

W 950



DG 45

Dim. d'ingombro
Overall dimension
Dim. D'encombremet
Dimensiones

560x610x450 h

Dimensioni camera
Size of the chamber
Dim. de la chambre
Dim. de la càmara

460x500x220 h


Barra saldante
Sealing bar
Barre de soudure
Barra soldante

mm 450

230 V/50-60 Hz

INOX | CE

ROHS



**Impulso Membrana
Impulse Diaphragm**

Peso
Weight
Poids
Peso

Kg 68

Assorbimento
Absorption
Absorption
Consumo

W 950





PRESTIGE Series



STANDARD



VAC STOP:

arresto forzato del ciclo di vuoto

Vac Stop: forced interruption of the cycle

Vac stop: arrêt forcé du cycle de soudure

Vac stop: para en seguida el ciclo de trabajo




SALDATURA RAPIDA:

forzatura anticipata del ciclo di saldatura

Quick sealing: forced anticipation of the sealing cycle

Soudure rapide: forçage précoce du cycle de soudage

Forzamiento adelantado del ciclo de sellado



CARTER APRIBILE A 90°:

agevola la manutenzione post-vendita

Openable carter at 90°: helps the after sales maintenance

Ouverture du châssis à 90°: maintenance après-vente plus aisée

Mueble que se puede abrir a 90°: ayuda al servicio tecnico para la atención post venta



PROGRAMMA PER LA MARINATURA

di carne e pesce

Program for marinating meat and fish

Programme pour la marinade de la viande et du poisson

Programa para el escabeche de carne y pescado




PANNELLO DIGITALE 3PG MEMORIZZABILI

Digital control panel with 3 memorisable programs

Panneau de commande digitale avec 3 programmes mémorisables

Panel de mandos digital con 3 programas memorizables




BARRE SALDANTI REMOVIBILI:

per facilitare la pulizia

Removeable sealing bar to facilitate cleaning the chamber

Barre de soudure amovible pour faciliter le nettoyage de la cuve

Barras de soldadura extraibles para facilitar la limpieza




CLEAN PUMP:

olio in pompa sempre pulito

Clean pump: always clean oil inside the pump

Clean pump: l'huile de la pompe est toujours propre

Clean pump: aceite de la bomba siempre limpio



ATTACCO GASTRO:

consente il vuoto in contenitori

Gastro attack: allows vacuum in containers

Branchement gastro: permet de faire du vide dans des bacs gastro

Conexión para la manguera gastro: permite hacer el vacío en cubetas



VASCA ANGOLI STONDATI:

pulizia interna più agevole

Chamber with rounded corners: easier to clean the chamber

Cuve avec coins rebondis: nettoyage interne plus facile

Cuba con angulos redondeados: ayuda la limpieza interna de la cámara

Ciclo marinatura: cos'è?


MARINATING CYCLE. WHAT IS IT? / CYCLE DE MARINADE. C'EST QUOI? / CICLO DE ESCABECHE ¿QUÈ ES ?

E' un ciclo di lavoro pre impostato, che consente alla macchina di alternare in modo automatico mini cicli di vuoto e di ripristino della pressione in campana. Attraverso quest'operazione i pori dei prodotti confezionati in busta con il loro condimento, subiscono una sollecitazione di apertura (in fase di ripristino pressione in campana) propedeutica al miglior assorbimento del condimento stesso.

It is a pre-set working cycle that allows the machine to automatically alternate mini cycles of vacuum and restorations of pressure in the chamber. Through this operation, the pores of the products packed in the vacuum bag along with their dressing undergo an opening process (the phase of restoration of the pressure in the chamber) causing a better absorption of the dressing/sauce itself.

C'est un cycle de travail pré-réglé qui permet à la machine d'alternier automatiquement des mini-cycles de vide et réintroduire la pression dans la chambre. Grâce à cette opération l'assaisonnement, qui se trouve à l'intérieure du sachet avec le produit, s'absorbe par les pores de ce dernier qui ont été déjà préparés et ouverts dans la phase de réintroduction de la pression dans la chambre.





Es un ciclo de trabajo ya memorizado que le permite a la maquina de alternar de manera automatica mini ciclos de vacío y restablecer la presión adentro de la cámara. A través de esta operación los poros de los productos envasados en las bolsas con su condimento se abren (cuando en la cámara se vuelve a crear presión), que ayuda una mejor absorción del condimento mismo.






PRESTIGE Series

OPTIONAL

	Gas inerte Inerte gas injection		Saldatura con pistoni senza cavi Cableless piston sealing		Carrello supporto macchina Inox trolley
	Vasca doppia altezza Double height chamber		Taglio Eccedenza Exceeding cutting bar		Piano inclinato per liquidi Inclined plane for liquids
	Pumpa busch Busch pump		Sistema bloccaggio campana Lid Hook		Tensione e frequenza speciale Voltage and special frequency

PANNELLO COMANDI / CONTROL PANEL



Accensione / Spegnimento confezionatrice
Switch on / switch off of the vacuum packaging machine

Modifica parametri vuoto / saldatura
Attivazione e disattivazione funzione Gas
Used to modify vacuum / sealing parameters
Activation and deactivation Gas Function

Attivazione Programmi di lavoro (PRG 1.2.3)
Attivazione Programma Marinatura (PM)
Vacuum programs activation (PRG 1.2.3)
Marinating programs activation (PM)

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING, if you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice

Pulizia olio
Clean pump

Funzione di vuoto in continuo, per aspirazione in contenitori gastronorm
Nonstop vacuum function done with suction in gastro bowls


Definizione della percentuale di vuoto raggiunta in camera
Vacuum level reached in the chamber

Definizione tempo di saldatura (espresso in secondi)
Sealing time (in seconds)



perché scegliere una confezionatrice sottovuoto di questa linea?

WHY CHOOSING A VACUUM PACKER OF THIS LINE?



1 **Immediata nell'utilizzo**
Immediate use



2 **Robusta e affidabile nel tempo**
Reliable and robust over time



3 **Polivalente: ricca di funzioni adatta a tutti gli ambienti di lavoro**
Multi-purpose: full of functions

